



# Ventil parghie cu rola VMEF-R-M52-M-G14

Cod: 8047094

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	mecanic
Latime	20 mm
Debit nominal	1.200 l/min
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Structura constructiva	Sertar cu piston parghie cu rola
Tip de revenire	arcuri mecanice
Limita de cursa maxima (tare)	11,6 mm
Deschidere nominala	7 mm
Instructiuni de utilizare	Riscul de prindere
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
directie de curgere	reversibil
Suprapunere	acoperire pozitiva
Viteza maxima de actionare la actionarea laterala	1,4 m/s
Frecventa maxima de comutare	3 Hz
Unghiul camei	30 deg
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Indicatie pentru temperatura ambientala	Influenta caldurii asupra uzurii
forta de actionare	38 N
Greutate produs	272 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul adaptorului de montaj	otel galvanizat
Materialul protectiei	ranforsat PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat