

Axa cu pinion-cremaliera

EHHM-80-RP- -

Cod: 8068233

FESTO



Reprezentare

Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Cursa de lucru	250 ... 2.500 mm
marime de fabricatie	80
latime	411 mm
Inaltime	245 mm
Lungime	avand cursa maxima: 3268 mm avand cursa minima: 768 mm
pozitie instalare	vertical
tipul reductorului	Servomotor montat perpendicular
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu cremaliera
Ghidaj	Ghidaj cu bile recirculate
Raport de transmisie	5:1
presiune de operare	6 bar
Temperatura de depozitare	-10 ... 40 °C
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	10 ... 40 °C
Eficienta maxima	96 %
Indicatie material	conform RoHS