

Set adaptor DHAA-G-R3-16-B19-32

Cod: 8079191

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	60 g
tip fixare	cu filet interior
Materialul placii de adaptare	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul suruburilor	otel galvanizat