

# Amortizor de soc DYSS-4-4-Y1F

Cod: 8081769

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
cursa	4 mm
Amortizare	autoreglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	1 m/s
Durata de revenire scurta	0,2 s
Durata de revenire lunga	1 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
lungime de amortizare	4 mm
Fora maxima de oprire	100 N
Cuplu de strangere maxim	1 Nm
Consumul de energie maxim la o cursa	0,8 J
Consumul de energie maxim pe ora	5.500 J
Energia reziduala maxima	0,006 J
Fora de revenire	0,7 N
Greutate produs	4,5 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel aliaj inalt
Materialul tije	otel aliaj inalt