

Ниппельное угловое соединение LCN-1/8-PK-3

№ изделия: 11955

FESTO

поворотное, с уплотнительным кольцом



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Условный проход | 2 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Наружная резьба G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | Для шлангов с наружным диаметром 4 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал корпуса | Алюминий Цинковая штамповка |