

Глушитель AMTE-M-LH-G14

№ изделия: 1205861

★ Линейка основной продукции

Подходит для снижения шума в выхлопных каналах пневматических систем.

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 20 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Рабочее давление | 0 ... 10 bar |
| Расход в атмосферу | 3.140 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Уровень звукового давления | 83 dB(A) |
| Температура окружающей среды | -40 ... 80 °C |
| Вес продукта | 13 g |
| Пневматическое присоединение | G1/4 |
| Материал вставки глушителя | Бронза |
| Материал резьбовой заглушки | Латунь |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |