

Датчик SKDA-7-AB

№ изделия: 4624762

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон измерения усилия	0 ... 7 kN
Диапазон калибровки	-0,5 ... 7,5 kN
Предельная нагрузка	15 kN
Диапазон рабочего напряжения DC	10 ... 30 V
Аналоговый выход	4 - 20 mA
Точность, аналоговый выход, полный диапазон измеряемой величины	0,2 %FS
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Легированная сталь, нержавеющая
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Вес продукта	0,3 kg
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Класс защиты	IP67
Электрическое подключение	Розетка разъема M12x1 4-пин А-кодированный
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
KC mark	KC-EMV