


# Фланец электродвигателя EAMF-A-64A/B-87A

№ изделия: 533140

FESTO

Для электромеханического привода с шаговым мотором



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	275 g
Код интерфейса, двигатель	87A
Код интерфейса, корпус муфты	64A 64B
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)