

Амортизатор YSRW-DGC-40/50

№ изделия: 540353

FESTO

Для линейных приводов DGC и DGCI.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40 50
Демпфирование	Самонастраиваемый Плавная характеристика
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 м/с
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шток	Легированная сталь