

Амортизатор DYEF-M12-Y1F

№ изделия: 548375

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M12
Ход	4,2 mm
Демпфирование	Пневматическое демпфирование с металлическим упором
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	0,8 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	4,2 mm
Макс. потребление энергии на ход	0,12 J
Вес продукта	39,6 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь