

# Сильфонный комплект DADB-S1-20-S51-100

№ изделия: 553409

FESTO

Для стандартных цилиндров по ISO 6432



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Наружный диаметр                         | 29 mm   |
| Размер                                   | 20  |
| Диапазон хода                            | 51 ... 100 mm   |
| Удлиненный шток                          | 34 mm   |
| Проект                                   | Круглый   |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Тип конструкции                          | Комплект мембран<br>с открытым выхлопом                                     |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| RSBP classification to CD-0033           | F5a   |
| Устойчивость к среде                     | Пыль<br>Разделение<br>Масла.<br>Смазка<br>Бензин                            |
| Температура окружающей среды             | -10 ... 80 °C   |
| Вес продукта                             | 32 g  |
| Тип крепления                            | С резьбовым штифтом<br>с внутренней резьбой                                 |
| Пневматическое присоединение             | M5  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал адаптерных компонентов          | PA с армированием   |
| Материал уплотнений                      | NBR   |
| Материал гофр                            | NBR   |
| Материал резьбового штифта               | Легированная сталь, нержавеющая   |