

Сильфонный комплект EADB-V1-32-S10-100

№ изделия: 570262

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Наружный диаметр | 46 mm |
| Размер | 32 |
| Диапазон хода | 10 ... 100 mm |
| Удлиненный шток | 44 mm |
| Проект | Круглый |
| Положение при сборке | Любое |
| Структура проекта | Комплект мембран с открытым выхлопом |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |
| Устойчивость к среде | Пыль Разделение Масла. Смазка Бензин |
| Класс защиты | IP65 по IEC 60529 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 80 °C |
| Перемещаемая масса | 35 g |
| Вес продукта | 77 g |
| Тип крепления | скользящий С резьбовым штифтом |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Замечание по материалам: Соединительные детали | Алюминиевый сплав Анодированный |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Замечание по материалам: Сильфон | NBR |
| Информация о материале резьбового болта | Легированная сталь, нержавеющая |