


# Тройник с цанговым зажимом QST-F-14

№ изделия: 570436

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	12 mm
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Пищевая безопасность	для декларации производителя
Температура окружающей среды	0 ... 150 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Вес продукта	90 g
Пневматическое подключение, канал 1	Быстроразъемное соединение QS-14
Пневматическое подключение, канал 2	Быстроразъемное соединение QS-14
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Хромирование и никелирование
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM