

Постоянный дроссель VFFG-T-F6-7

№ изделия: 8047353

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования
Тип крепления	Резьбовой
Operating pressure МПа	-0,09 ... 1 МПа
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Размер	Для \varnothing 5,8 мм
Условный проход	0,7 мм
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1,2 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)