

Осевой набор EAMM-A-N38-70GA

№ изделия: 8063586

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	12,5 Nm
Вес продукта	810 g
Код интерфейса, привод	N38
Код интерфейса, двигатель	70GA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)