

приводы рейка-шестерня ЕНМН-140-РР- -

№ изделия: 8068234

FESTO



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Рабочий ход	250 ... 2.500 mm
Размер	140
Ширина	467 mm
Высота	235 mm
Длина	With max. stroke length: 3232 mm With min. stroke length: 732 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Тип редуктора	Right-angle servo gear unit
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль With gear rack
Направляющая	Recirculating roller bearing guide
Коэффициент редукции	5:1
Рабочее давление	6 bar
Температура хранения	-10 ... 40 °C
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	10 ... 40 °C
Макс. эффективность	96 %
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)