

# Kryt EASC-H1-25-100

číslo dielca: 1096387

FESTO

Na ochranu vedenia drážkovaného hriadeľa



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25-100
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	385 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krycieho profilu	Hliníková tvárna zliatina