

Upínacie púzdro EAMH-110-12-C34-P

číslo dielca: 1354103

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------------|------------------------|
| Velkosť | 110 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Max. počet otáčok | 5.000 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota skladovania | -25 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 36,3 kgmm ² |
| Hmotnosť výrobku | 278 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |