

Spätný ventil HA-3/8-QS-12

číslo dielca: 153458

FESTO

Prietok od vonkajšieho závitú k nástrčnému pripojeniu QS.
Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Funkcia ventilu | Funkcia spätného uzáveru |
| Pneumatická prípojka 1 | R3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | QS-12 |
| Typ upevnenia | zaskrutkovateľné |
| Štandardný menovitý prietok | 1.876 l/min |
| Pracovný tlak | -1 ... 10 bar |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Materiál telesa | Hliník, eloxovaný |
| Farba púzdra | strieborný |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Min. diferenciálny tlak, otv. | 0,1 bar |
| Min. diferenciálny tlak, zatv. | 0,2 bar |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Hmotnosť výrobku | 50 g |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |