

# Axiálna montážna sada EAMM-A-P5-28B-28A

číslo dielca: 1731474

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	1,1 Nm
Hmotnosť výrobku	40 g
Kód rozhrania, pohon	P5-28B
Kód rozhrania, motor in	28A
Kód rozhrania, teleso spojky	28B
Materiálový údaj	zhoda s RoHS