

adsorpčný sušič LDF-H2-N1/4-24

číslo dielca: 185676

FESTO

pre suchý a čistý tlakový vzduch.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	vertikálny
Misková ochrana	kovový ochranný kôš
Vstupný tlak 1	4 ... 10,5 bar
Atmosférický rosný bod	-40 °C
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota média	2 ... 50 °C
Teplota okolia	2 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	6.500 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skríňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom