

Tlakový regulačný ventil LRMA-1/8-NPT-QS-5/16-U


číslo dielca: 190921

Výbehový typ

s manometrom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--------------------------|---|
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak |
| Pneumatická prípojka 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatická prípojka 2 | QS-5/16 |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Vstupný tlak 1 | 0 ... 10 bar |
| Teplota okolia | 0 ... 60 °C |
| Materiál telesa | PBT-zosilnený |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::] |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Hmotnosť výrobku | 55 g |
| Materiál závitového čapu | Mosadz |