

# Tlakový regulačný ventil LRMA-1/4-NPT-QS-1/4-U


číslo dielca: 190922

Výbehový typ

s manometrom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2021. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak
Pneumatická prípojka 1	1/4 NPT
Pneumatická prípojka 2	QS-1/4
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Vstupný tlak 1	0 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Materiál telesa	PBT-zosilnený
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	94,3 g
Materiál závitového čapu	Mosadz