

Vákuová prísavka ESV-200-SS

číslo dielca: 191017

FESTO

dielec podliehajúci opotrebovaniu, ľahko vymeniteľný



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Min. polomer náradia R	680 mm
Priemer nasávania	200 mm
objem prísavky	245,454 cm ³
Poloha prípojky	hore
montážna poloha	ľubovoľný
Tvar prísavky	kruhová, plochá
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Menovitý pracovný tlak	-70 kPa
Menovitý prevádzkový tlak	-0,7 bar
Menovitý pracovný tlak (psi)	-10,15 psi
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-30 ... 180 °C
Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	1.610 N
Hmotnosť výrobku	840 g
Farba	transparentný
Tvrdosť podľa Shore	50 +/- 5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prísavky	VMQ (Silikón)