


# Príruba motora EAMF-A-48A-60P

číslo dielca: 2220620

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	179 g
Kód rozhrania, motor in	60P
Kód rozhrania, teleso spojky	48A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS