

Klapka VZFB-SZ-3"-TT-V2V2V


číslo dielca: 2472699

Výbehový typ

Menovitá šírka 3", so závitom, SMS 1145, FPM, materiál 1.4301.

Výbehový typ. Dodateľný do 2022. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Konštrukčné vyhotovenie | 2/2-cestný ventil s kotúčom |
| Typ ovládania | manuálny |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia |
| Prípoj procesného ventilu | Vonkajší závit/Vonkajší závit |
| Menovitý priemer DN | 3" |
| Smer prúdenia | reverzibilný |
| Menovitý tlak procesného ventilu | 10 |
| Ovládací moment | 18 Nm |
| podľa normy | SMS 1145 |
| Médium | Voda neutrálne kvapaliny |
| Teplota média | -15 ... 140 °C |
| Materiálový údaj | zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Materiál telesa | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Číslo materiálu pre teleso | 1.4301 |
| Materiál kotúča | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Číslo materiálu pre kotúč | 1.4301 |
| Materiál hriadeľa | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Číslo materiálu pre hriadeľ | 1.4301 |
| Hmotnosť výrobku | 3.200 g |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou |