


Axiálna montážna sada EAMM-A-D50-87A

číslo dielca: 2733781

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	12 Nm
Hmotnosť výrobku	860 g
Kód rozhrania, pohon	D50B
Kód rozhrania, motor in	87A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS