

Konštrukčná zostava vlnovca EADB-V2-40-S101-200

číslo dielca: 2828835

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	57 mm
Veľkosť	40
Rozsah zdvíhu	101 ... 200 mm
Predĺženie piestnej tyče	79 mm
Typ	okrúhly
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pohybovaná hmotnosť	82 g
Hmotnosť výrobku	146 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál komponentov adaptéra	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál tesnení	NBR
Materiál mechu	NBR
Materiál závitového kolíku	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ