

# Vidlicová koncovka SG-M6

číslo dielca: 3110

★ Základný program

so šesťhrannou maticou, pre výkyvné upevnenie valca (zo strany piestnej tyče), podľa DIN ISO 8140.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M6
Vyhovuje predpisu	DIN 71752 ISO 8140
Závitové pripojenie	vnútorný závit M6
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	22 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál vidlice	Oceľ pozinkované
Materiál matice	Oceľ pozinkované