

# Tlmič nárazov YSRW-DGC-25-GF

číslo dielca: 540348

FESTO

pre lineárny pohon DGC-G.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Tlmenie	samonastaviteľný mäkká charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ