


tlmič nárazov YSRW-DGC-40/50

číslo dielca: 540353

FESTO

pre lineárny pohon DGC a DGCi.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40 50
Tlmenie	samonastaviteľný mäkká charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ