


Spojka EAMC-B-15-22-4-6

číslo dielca: 540750

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	4 mm
Priemer držiaka 2	6 mm
Velkosť	15
Menovitá dĺžka	22 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	12.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,13 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	6 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS