



kombinácia prístrojov údržby MSB6-1/2:J1D7A1-WP

číslo dielca: 542643

FESTO

Pozostáva z filtra s regulačným ventilom, elektrického zapínacieho ventilu, pneumatického nábehového ventilu a montáže na stenu.
Maximálny výstupný tlak 9 bar, 40 µm-filter, s manometrom, uzamykateľnou regulačnou hlavicoou, plastovou nádobou s plastovým ochranným košom a ručným odpúšťaním kondenzátu. Smer prietoku zľava doprava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou s príslušenstvom uzamykateľné
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	40 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konstruktívne vyhotovenie	pomalz - nábehový ventil spúšťač ventil Filters redukčným ventilom a s manometrom
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením so spätným prietokom
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	4,5 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	4 ... 9 bar
Štandardný menovitý prietok	3.100 l/min
Charakteristická hodnota cievky	24V DC: 2,5W
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Teplota média	-10 ... 50 °C
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	2.400 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 2	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC