

špirálová plastová hadica PAS-6I-8E-10

číslo dielca: 548146

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovná dĺžka	10 m
Vonkajší priemer	8 mm
Blokovacia dĺžka	0,76 m
Vnútorňý priemer	6 mm
Priemer vinutia	50 mm
Počet závitov vinutia	89
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 17,5 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	396 g
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shora	D 55 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre hadicu	PA