

Axiálna montážna sada EAMM-A-F30-87A

číslo dielca: 550933

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	8,2 Nm
Hmotnosť výrobku	440 g
Kód rozhrania, pohon	F30
Kód rozhrania, motor in	87A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS