

# Axiálna montážna sada EAMM-A-E48-40G

číslo dielca: 550968

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	8,8 Nm
Hmotnosť výrobku	550 g
Kód rozhrania, pohon	E48A
Kód rozhrania, motor in	40G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS