

Konštrukčná zostava vlnovca DADB-S1-63-S301-350

číslo dielca: 553511

FESTO

pre normalizovaný valec podľa ISO 6432.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Vonkajší priemer | 57 mm |
| Velkosť | 63 |
| Rozsah zdvíhu | 301 ... 350 mm |
| Predĺženie piestnej tyče | 99 mm |
| Typ | okrúhly |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 - Silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| RSBP-klasifikácia podľa CD-0033 | F5a |
| Odolnosť proti látkam | Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín |
| Spôsob ochrany | IP54 |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Hmotnosť výrobku | 149 g |
| Typ upevnenia | so závitovým kolíkom s vnútorným závitom |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál komponentov adaptéra | PA - zosilnený |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál mechu | NBR |
| Materiál závitového kolíku | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |