


# Zástrčka NECC-L1G4-C1

číslo dielca: 553858

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozsah pracovného napätia AC	300 V
Prúdová zaťažiteľnosť	10 A
Prierez pripojky	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Teplota okolia	-25 ... 100 °C
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Materiál telesa	PBT