


Axiálna montážna sada EAMM-A-K38-60G

číslo dielca: 557980

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	4,4 Nm
Hmotnosť výrobku	260 g
Kód rozhrania, pohon	K38
Kód rozhrania, motor in	60G
Materiálový údaj	zhoda s RoHS