


axiálna montážna sada EAMM-A-S38-57A

číslo dielca: 560686

☆ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	390 g
Kód rozhrania, pohon	S38
Kód rozhrania, motor in	57A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS