


axiálna montážna sada EAMM-A-S48-87A

číslo dielca: 560688

☆ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	12,5 Nm
Hmotnosť výrobku	760 g
Kód rozhrania, pohon	S48
Kód rozhrania, motor in	87A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS