


Príruba motora EAMF-A-38A-87A

číslo dielca: 560693

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	329 g
Kód rozhrania, motor in	87A
Kód rozhrania, teleso spojky	38A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS