

Montážna sada mechového valca EADB-V1-32-S301-400

číslo dielca: 570265

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	46 mm
Velkosť	32
Rozsah zdvíhu	301 ... 400 mm
Predĺženie piestnej tyče	117 mm
Typ	okružný
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3
Odolnosť proti látkam	Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Pohybovaná hmotnosť	111 g
Hmotnosť výrobku	153 g
Typ upevnenia	nasunuteľný so závitovým kolíkom
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia: Lišta	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia: Krycia manžeta na piestnu tyč	NBR
Materiálová informácia - závitový kolík	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ