

Montážna sada mechového valca EADB-V1-63-S10-100

číslo dielca: 570271

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Vonkajší priemer | 93 mm |
| Velkosť | 63 |
| Rozsah zdvíhu | 10 ... 100 mm |
| Predĺženie piestnej tyče | 43 mm |
| Typ | okružly |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Konstruktívne vyhotovenie | Sada krycej manžety na piestnu tyč so zvedením odfukom |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 3 |
| Odolnosť proti látkam | Prach Úlomky Oleje Mazivo Benzín |
| Spôsob ochrany | IP65 podľa IEC 60529 |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Pohybovaná hmotnosť | 86 g |
| Hmotnosť výrobku | 196 g |
| Typ upevnenia | nasunuteľný so závitovým kolíkom |
| Pneumatická prípojka | G1/4 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiálová informácia: Lišta | Hliníková tvárna zliatina eloxovaný |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia: Krycia manžeta na piestnu tyč | NBR |
| Materiálová informácia - závitový kolík | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |