


# Prípojovacia lišta VABM-L1-18S-G38-4

číslo dielca: 574457

★ Základný program

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	19 mm
Max. počet miest na ventily	16
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment, montáž na lištu	1,5 Nm
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	1,18 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	3 Nm
Hmotnosť výrobku	368 g
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Pneumatická prípojka 5	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina