

Prípojovací blok VABM-B10-20E-G38-3-P3

číslo dielca: 576442

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	22 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	574 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina