

Pevné škrtenie

VFFG-T-F6-7

číslo dielca: 8047353

FESTO

Tento typ je vhodný pre prevádzkovanie vákuu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	škrtiaca funkcia
Typ upevnenia	naskrutkov.
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
Veľkosť	pre ø 5,8 mm
Menovitá hodnota	0,7 mm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1,2 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS