


Axiálna montážna sada EAMM-A-S48-50GA

číslo dielca: 8105930

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	12,5 Nm
Hmotnosť výrobku	406 g
Kód rozhrania, pohon	S48
Kód rozhrania, motor in	50GA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS