

Surovec prijemalne čeljusti BUB-HGDD-80

Številka dela: 1180959

FESTO

Primeren za tritočkovno prijemalo HGDD.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	80
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka na prijemalno čeljust	793 g
Način pritrditve	s skozižno izvrtino in centrirno pušo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, surovec	Aluminijeva litina za kovanje