

Natično-navojni priključek CN-1/8-PK-3

Številka dela: 11944

FESTO

za cevi iz umetnih mas PAN, PUN, PP, PU, PR,
s tesnilom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 2,5 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 4 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Aluminij |